

技术要求:

额定电压: DC12v 50mA



绝缘电阻: 100mΩ min(DC100V)

耐压强度: AC100V(50\60Hz for 1minute)


使用温度: $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$

操作力度: $200 \pm 100\text{g}$


寿命: 10,000



P.C.B端子位置



电路布置



手柄高度
H=1.5
H=2
H=3
H=4

E	弹片	镀银磷青铜	2	白色
D	盖板	不锈钢	1	白色
C	手柄	PPA	1	黑色
B	卡件	H65黄铜镀银	1	白色
A	基座	PAA\LCP	1	黑色
序号	结构	材 料	数量	备 注

标记	处数	更改文件名	签 名	日期	阶段标记	重量	比例	
							4: 1	MSS12D16G4
设 计			标 准 化					拨动开关
审 核			批 准				深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD	
校 对			工 艺					