

### 技术要求:

额定电压: DC12v 50mA

绝缘电阻: 100mΩ min(DC100V)


耐压强度: AC100V(50/60Hz for 1minute)

使用温度: -10~60℃


操作力度: 200±100g

寿命: 10,000

### P.C.B端子位置



### 电路布置



手柄高度	
H=1.5	
H=2	
H=3	
H=4	

E	弹片	镀银磷青铜	2	白色
D	盖板	不锈钢	1	白色
C	手柄	PPA	1	黑色
B	卡件	H65黄铜镀银	1	白色
A	基座	PAA\LCP	1	黑色
序号	结构	材料	数量	备注

标记	处数	更改文件名	签 名	日期	阶段标记	重量	比例	
							4: 1	MSK22D18G4
设计			标 准 化					拨动开关
审核			批 准					
校 对			工 艺					深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD