






标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN数	A±0.15	B±0.15	C±0.15	D±0.15
7P	9.30	6.00	8.25	7.65
8P	10.30	7.00	9.25	8.65
9P	11.30	8.00	10.25	9.65
10P	12.30	9.00	11.25	10.65
11P	13.30	10.00	12.25	11.65
12P	14.30	11.00	13.25	12.65
13P	15.30	12.00	14.25	13.65
14P	16.30	13.00	15.25	14.65
15P	17.30	14.00	16.25	15.65
16P	18.30	15.00	17.25	16.65





3D View



Specifications:

1. Rated Voltage : 50V AC/DC
2. Rated Current : 1A AC,DC
3. Withstand Voltage : 200V AC/minute
4. Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5. Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
6. Storage Temperature Range: -40°C~+85°C;
7. Operation Temperature Range: -25°C~+70°C;

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	针座
料号 PART NO	HCZZ0032-7

UNLESS OTHERWISE,
GENERAL TOLERANCE:X. xxx ±0.05
X. xx ±0.15
X. x ±0.25ANGULAR:
X. xx° ±1°
X. x° ±3°
X. ° ±5°比 例
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

张 数
PART NO

1 OF 1

版 本
REV

A

制 图
DRAW

AhYe

审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮

