


ROHS

Cambodge

REV.	DESCRIPTION	DATE
A	首次发行	2022-06-13
B	变更图纸	2025-10-24

技术要求

1. 温度范围：-40℃~125℃
 2. 标准阻抗：50Ω
 3. 频率范围：0~6GHz
 4. 介质耐压：750V
 5. 绝缘电阻：1000MΩ
 6. 接触电阻：内导体5mΩ, 外导体2.5mΩ
 7. 电压驻波比：≤1.2(0~6GHz)
 8. 耐用性：500次
 9. 所有尺寸单位为mm



东莞市众驰电子有限公司
Dongguan Zhongchi Electronic Co., Ltd

东莞市众驰电子有限公司
Dongguan Zhongchi Electronic Co., Ltd

Tel 0769-81238620
Fax:0769-81238620

编 号	图 号	名 称	材 料	件 数	备 注
1	外壳	黄铜Hpb59-1	镀金	1	
2	内导体(PIN)	黄铜Hpb59-1	镀金	1	
3	绝缘子	聚四氟乙烯	-	1	
4					
5					
6					
7					