









#### 技术要求:

1. 塑件材料: PA66(UL-94V-0)
2. 接触件: 黄铜镀锡
3. 接触电阻:  $\leq 10m\Omega$
4. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
5. 额定电压: 250V AC DC
6. 额定电流: 2.0A AC DC
7. 耐压: 能承受 1000V AC/Minute
8. 工作温度:  $-25^{\circ}\sim+85^{\circ}$
9. 可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$  温度  $235^{\circ}\pm 5^{\circ}$  时间  $2.5\pm 0.5$  秒
10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求。


|    |           |               |     |                                       |
|----|-----------|---------------|-----|---------------------------------------|
| 2  | 端子Contact | 黄铜            | N*1 | 电镀(锡): 整个表面镀底镍<br>30u"MIN, 再镀锡80u"MIN |
| 1  | 基座Wafer   | PA66(UL94V-0) | 1   | 白色                                    |
| 序号 | 名称        | 材料            | 数量  | 备注                                    |

|             |                     |            |                   |     |                |                     |     |                                                                     |                      |             |     |
|-------------|---------------------|------------|-------------------|-----|----------------|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----|
| 制图<br>DRAWN | 变更内容<br>DESCRIPTION | 日期<br>DATE | GENERAL TOLERANCE |     | 制图<br>DRAWING  | ROSE<br>LEO<br>JOHN |     | 料号<br>PART NO.                                                      | ZX-HA2.54-NPWZ       | 版本<br>REV.  | A   |
|             |                     |            | .X±0.20           | ±2° | 审核<br>CHECK    |                     |     | 品名<br>TITLE                                                         | WAFER HA2.54MM 带扣 弯针 | 页次<br>SHEET | 1/1 |
|             |                     |            | .XX±0.10          |     | 核准<br>APPROVAL |                     |     | 客户料号<br>CUTM.NO.                                                    |                      |             |     |
|             |                     |            | .XXX±0.05         |     | 单位<br>UNITS    |                     |     |                                                                     |                      |             |     |
|             |                     |            |                   |     | MM             | 比例<br>SCALE         | 1:1 | 兆星精密电子(深圳)有限公司<br>ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd. |                      |             |     |

| Part No         | Pin | A     | B     |
|-----------------|-----|-------|-------|
| ZX-HA2.54-2PWZ  | 2   | 2.50  | 7.50  |
| ZX-HA2.54-3PWZ  | 3   | 5.00  | 10.00 |
| ZX-HA2.54-4PWZ  | 4   | 7.50  | 12.50 |
| ZX-HA2.54-5PWZ  | 5   | 10.00 | 15.00 |
| ZX-HA2.54-6PWZ  | 6   | 12.50 | 17.50 |
| ZX-HA2.54-7PWZ  | 7   | 15.00 | 20.00 |
| ZX-HA2.54-8PWZ  | 8   | 17.50 | 22.50 |
| ZX-HA2.54-9PWZ  | 9   | 20.00 | 25.00 |
| ZX-HA2.54-10PWZ | 10  | 22.50 | 27.50 |
| ZX-HA2.54-11PWZ | 11  | 25.00 | 30.00 |
| ZX-HA2.54-12PWZ | 12  | 27.50 | 32.50 |
| ZX-HA2.54-13PWZ | 13  | 30.00 | 35.00 |
| ZX-HA2.54-14PWZ | 14  | 32.50 | 37.50 |
| ZX-HA2.54-15PWZ | 15  | 35.00 | 40.00 |
| ZX-HA2.54-16PWZ | 16  | 37.50 | 42.50 |
| ZX-HA2.54-17PWZ | 17  | 40.00 | 45.00 |
| ZX-HA2.54-18PWZ | 18  | 42.50 | 47.50 |
| ZX-HA2.54-19PWZ | 19  | 45.00 | 50.00 |
| ZX-HA2.54-20PWZ | 20  | 47.50 | 52.50 |



兆星精密电子(深圳)有限公司  
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.



|             |                     |            |                   |           |               |             |                |      |                |                |                                                                     |            |             |                                                                                       |  |
|-------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 制图<br>DRAWN | 变更内容<br>DESCRIPTION | 日期<br>DATE | GENERAL TOLERANCE |           | 制图<br>DRAWING | ROSE        |                |      | 料号<br>PART NO. | ZX-HA2.54-NPWZ |                                                                     | 版本<br>REV. | A           |                                                                                       |  |
|             |                     |            | .X±0.25           | .X°±3°    |               | 审核<br>CHECK | LEO            |      |                | 品名<br>TITLE    | HA2.54 带扣 弯针                                                        |            | 页次<br>SHEET | 1/1                                                                                   |  |
|             |                     |            | .XX±0.12          | .XX°±0.5° |               |             | 核准<br>APPROVAL | JOHN |                |                | 客户料号<br>CUTM.NO.                                                    |            |             |  |  |
|             |                     |            | .XXX±0.05         |           |               |             |                |      |                |                | 兆星精密电子（深圳）有限公司<br>ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd. |            |             |                                                                                       |  |
|             |                     |            |                   |           | 单位<br>UNITS   | MM          | 比例<br>SCALE    | 1:1  |                |                |                                                                     |            |             |                                                                                       |  |