





版次	内 容	申请人	日期
----	-----	-----	----



规格:  
接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$  Max  
绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$   
额定电压: 125V, AC DC  
额定电流: 1.0A AC DC  
耐受电压: 500V AC/min  
温度范围: -25~85°C。  
基座: LCP(自然色)/PA9T(自然色) UL94V-0  
铜针: 磷铜/黄铜 (亮锡或雾锡或镀金)  
焊片: 磷铜/黄铜 (亮锡或雾锡)



PIN	A	B	C
2	7.30	1.50	5.50
3	8.80	3.00	7.00
4	10.30	4.50	8.50
5	11.80	6.00	10.00
6	13.30	7.50	11.50
7	14.80	9.00	13.00
8	16.30	10.50	14.50
9	17.80	12.00	16.00
10	19.30	13.50	17.50
11	20.80	15.00	19.00
12	22.30	16.50	20.50
13	23.80	18.00	22.00
14	25.30	19.50	23.50
15	26.80	21.00	25.00

浙江创都电子科技有限公司

产品料号:

1504-WV-S-\*-\*-\*-\*1  
孔位  
M1=LCP(自然色)  
M4=PA9T(自然色)  
颜色: 1. 自然色  
包装: R=卷装  
电镀: A=亮锡、B=雾锡、C=镀金

MOLEX: 502584

一般公差 (TOLERANCE)

X.  $\pm .50$  .XX  $\pm .15$

.X  $\pm .20$  .XXX  $\pm .05$

ANGLES  $\pm 1^\circ$

产品名称: GH1.5-\*PLT

产品料号:

第一视图

比例

单位

用途

客户

绘图:

审核:

批准:

版次: A01

日期: