

版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2023. 10. 20
1	料号更新	2024/12/05

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch C型单槽立式 BTB母座胶芯	LCP UL94 V-0 颜色:米黄色
②	0.5 Pitch C型单槽立式 BTB母座端子	铜合金/表面镀锡/ 表面点镀金

1

2

3

4

5







1

2

3

4

5



技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: -40° C ~ 85° C.
- 额定电压: 50V, AC.
- 接触电阻: ≤ 0.02Ω.
- 绝缘电阻: ≥ 100MΩ.
- 产品料号:

BT050019CF-*** * *-***

NO OF CKT (产品PIN数)

流水码

Plating (电镀方式)

Packing (包装方式)

0: 端子全雾锡

R: TAPE & REEL 卷装

1: 端子镀全金 (Gold Flash)

C: TAPE & REEL WITH COVER

2: 端子点镀金

加吸盖卷装

4: 端子半金锡

9: 未镀 (None)

一般公差 (TOLERANCE)

X. ±0.50 .XX ±0.10
.X ±0.20 .XXX ±0.05
ANGLES ±1°

	合高 (H)	公座单高	母座单高
	1.5	1.3	1.4
	2.0	1.3	1.9
	2.5	1.3	2.4
CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2X5	2.00	3.40	5.50
2X6	2.50	3.90	6.00
2X7	3.00	4.40	6.50
2X8	3.50	4.90	7.00
2X9	4.00	5.40	7.50
2X10	4.50	5.90	8.00
2X11	5.00	6.40	8.50
2X12	5.50	6.90	9.00
2X13	6.00	7.40	9.50
2X14	6.50	7.90	10.00
2X15	7.00	8.40	10.50
2X16	7.50	8.90	11.00
2X17	8.00	9.40	11.50
2X18	8.50	9.90	12.00
2X19	9.00	10.40	12.50
2X20	9.50	10.90	13.00
.....			
2X50	24.50	25.90	28.00

ZGWD

浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)
0.5 Pitch C型单槽立式BTB母座业务图 (单高1.9)

制图 (DR)
Anlan

料号 (DWG.NO)
BT050019CF-*****-***

校对 (CHKD)
田峰

审核 (APPD)
黄志明

比例 (SCALE)

单位 (UNITS)
mm

张数 (SHEET)
1 OF 1

SIZE
A4

REV
A