







版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2024.10.10	①	0.8 Pitch E型单槽侧插BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色: 本色
			②	0.8 Pitch E型单槽侧插BTB公座端子	铜合金/表面镀锡



技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
- 额定电压: 125V, AC.
- 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$.
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 产品料号:

BC080035EM-**-***
NO OF CKT(产品PIN数) 流水码
Plating(电镀方式) Packing(包装方式)
0:端子全雾锡 R:TAPE & REEL卷装
1:端子镀全金 (Gold Flash)
2:端子点镀金
9:未镀(None)

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2*2	0.80	2.35	3.35	2.60
2*3	1.60	3.15	4.15	3.40
2*4	2.40	3.95	4.95	4.20
2*5	3.20	4.75	5.75	5.00
2*6	4.00	5.55	6.55	5.80
2*7	4.80	6.35	7.35	6.60
2*8	5.60	7.15	8.15	7.40
2*9	6.40	7.95	8.95	8.20
2*10	7.20	8.75	9.75	9.00
2*11	8.00	9.55	10.55	9.80
2*12	8.80	10.35	11.35	10.60
2*13	9.60	11.15	12.15	11.40
2*14	10.40	11.95	12.95	12.20
2*15	11.20	12.75	13.75	13.00
2*16	12.00	13.55	14.55	13.80
2*17	12.80	14.35	15.35	14.60
2*18	13.60	15.15	16.15	15.40
2*19	14.40	15.95	16.95	16.20
2*20	15.20	16.75	17.75	17.00
2*21	16.00	17.55	18.55	17.80
2*22	16.80	18.35	19.35	18.60
2*23	17.60	19.15	20.15	19.40
2*24	18.40	19.95	20.95	20.20
2*25	19.20	20.75	21.75	21.00
2*26	20.00	21.55	22.55	21.80
2*27	20.80	22.35	23.35	22.60
2*28	21.60	23.15	24.15	23.40
2*29	22.40	23.95	24.95	24.20
2*30	23.20	24.75	25.75	25.00
2*31	24.00	25.55	26.55	25.80
2*32	24.80	26.35	27.35	26.60
2*33	25.60	27.15	28.15	27.40
2*34	26.40	27.95	28.95	28.20
2*35	27.20	28.75	29.75	29.00
2*36	28.00	29.55	30.55	29.80
2*37	28.80	30.35	31.35	30.60
2*38	29.60	31.15	32.15	31.40
2*39	30.40	31.95	32.95	32.20
2*40	31.20	32.75	33.75	33.00

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE)	制图 (DR)
0.8 Pitch E型单槽侧插BTB公座业务图(单高3.5)	Anlan
料号 (DWG.NO)	校对 (CHKD)
BC080035EM-****-****	田峰
比例 (SCALE)	审核 (APPD)
	黄志明
单位 (UNITS)	张数 (SHEET)
mm	1 OF 1
	SIZE
	A4
	REV
	A

一般公差 (TOLERANCE)
X. ± 0.50 .XX ± 1.0
X. ± 0.20 .XXX ± 0.5
ANGLES $\pm 1^{\circ}$