






D款, 正向10.6后两脚, DIP-*6.50



FRONT EDGE OF CONNECTOR
PCB LAYOUT (T=1.60mm)



电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnc Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levot
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf (MIN)
3. 寿命: 10000次

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:pbt /lcp
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell:SPCC/c2680

电镀:Finish:

1. 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 30u" Plated underplating over all.
2. 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.
3. Temperature Range:-55° C to +85° C

		产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司							
Pin NUMBER	SIGNAL NAME	公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L S S	产品料号 PRODUCT PART NO.	912-214A1022D10100		
1	VBUS	X.	±0.35	X'.	±5"	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	Erick	产品名称 PRODUCT NO.	AF10.6D款后两脚有边方 弹不锈钢PBT黑胶6.5DIP		
2	D-	.X	±0.30	.X"	±2"	日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER	A0
3	D+	.XX	±0.25	.XX"	±1"								
4	GND	.XXX	±0.10	.XXX"	±0.5"								