


电路图
Circuit Diagram

印制线路板

PCB Layout Recommended

1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test:10000 cycles
7. Operation type:no lock

7	推轴	1	POM	白色
6	盖板	1	PC	杏色
5	弹簧	1	碳素钢	
4	—	—	—	
3	导电接触夹	2	覆合银磷铜	镀银
2	嵌件	2	H65 Y=0.35mm PPA	镀银
1	基座	1	PA66	黑色
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-8585-W		版本 REV.	A
			30~	±0.30	±2°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	按键开关 Key Switch	页次 SHEET	1/1
			10~30:	±0.20		核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
			~10:	±0.15		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			

