




- 1. Rating:DC 30V 0.1A
- 2. Contact resistance:≤100mΩ
- 3. Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
- 4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
- 5. Operating force:250±50g
- 6. life test:10000 cycles
- 7. Operation type: no lock




印制线路板  
PCB Layout Recommended



电路图  
Circuit Diagram

|           |                   |            |                |             |
|-----------|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 7         | 导电接触夹             | 6          | 覆合银磷铜          | 镀银          |
| 6         | 推轴                | 1          | PA66           | 白色          |
| 5         | 盖板                | 1          | PA66           | 黑色          |
| 4         | 弹簧                | 1          | 碳素钢            |             |
| 3         | —                 | —          | —              |             |
| 2         | 基座                | 1          | PA66           | 黑色          |
| 1         | 嵌件                | 2          | H65 T=0.3mm    | 镀银          |
| 序号<br>NO. | 名称<br>DESCRIPTION | 数量<br>Q'TY | 材料<br>MATERIAL | 颜色<br>COLOR |

|             |                     |            |                   |             |               |      |  |  |                |                 |                 |             |                  |                                                                                                   |  |  |
|-------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|---------------|------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 制图<br>DRAWN | 变更内容<br>DESCRIPTION | 日期<br>DATE | GENERAL TOLERANCE |             | 制图<br>DRAWING | EMMA |  |  | 料号<br>PART NO. | BX-5858-W-TP-75 | 版次<br>REV.      | A           |                  |                                                                                                   |  |  |
|             |                     |            | 30~ :±0.30 ±2°    | 审核<br>CHECK |               |      |  |  | EVA            | 品名<br>TITLE     | 按键开关 Key Switch | 页次<br>SHEET | 1/1              |                                                                                                   |  |  |
|             |                     |            |                   |             |               |      |  |  |                | 10~30:±0.20     | 核准<br>APPROVAL  | JADE        | 客户料号<br>CUTM.NO. |  Bossie (博锡) |  |  |
|             |                     |            |                   |             |               |      |  |  |                |                 |                 |             | ~10:±0.15        |                                                                                                   |  |  |
|             |                     |            |                   |             |               |      |  |  |                |                 |                 |             |                  |                                                                                                   |  |  |