



RoHS Compliant




脚部

脚部尺寸



安装孔尺寸



技术要求

1. 频率: 0~6GHz
2. 阻抗: 50 Ω
3. VSWR: ≤ 1.5
4. 工作电压: 335V
5. 耐压: 1000V
6. 绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$
7. 接触电阻: 内导体 $\leq 3m\Omega$
外导体 $\leq 2m\Omega$
8. 插入损耗: $\leq 0.5dB$
9. 未注公差按 ± 0.2

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名 (ITEM NO)	SMA 带孔90° DIP L19.0		
		料号 (PART NO)	MLD-SMA-KWE13-L19		
单位 (UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次 (REV): A/0	页次 (PAGE): 1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例 (SCALE) 1:1	X.X ± 0.38	模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
	X.XX ± 0.20			核准 (APPROVED)	陈镇
	X.XXX ± 0.10	图号 (DWG NO)	MLD-2509031032		
	X" ± 5				
	X.X" ± 2				