



RoHS Compliant



PCB板

■电气特性 (Electrical performance)

- ▲ 特性阻抗 (Characteristic impedance) : 50Ω
- ▲ 使用频率范围 (Rated current) : $0\sim 18\text{GHz}$
- ▲ 接触电阻 (Contact resistance) : 内导体 $\leq 3\text{m}\Omega$ 外导体 $\leq 2\text{m}\Omega$
- ▲ 耐电压 (Dielectrically withstanding voltage): 1000VRMS
- ▲ 额定电压 (Voltage rating) : 335 VRMS
- ▲ 绝缘电阻 (Insulation Resistance): $\geq 5000\text{M}\Omega$

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名 (ITEM NO)	SMA 带孔90° DIP L17.0		
		料号 (PART NO)	MLD-SMA-KWE11-L17		
单位 (UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次 (REV): A/0	页次 (PAGE): 1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例 (SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号 (DWG NO)		核准 (APPROVED)	陈镇