



1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test:10000 cycles
7. Operation type: no lock



电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PA66	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	—	—	—	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

按键开关 Key Switch

PAR

TB-5858W-AWW07626S

DECIMALS:

ANGLES:

30~

:±0.30

±2°

10~30:±0.20

~10:±0.15

SCALE:1:1

UNIT:MM

CUSTOMER COPY

SIZE:A4

SHEET:1F1

REV:A