








1. Rating: DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test: 10000 cycles
7. Operation type: no lock



印制线路板
PCB Layout Recommended

FREE 常态	PUSH 按下

电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	—	—	—	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co., LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

按键开关 Key Switch

PAR TB-5858W-AWZ10126

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE 1:1 UNIT:MM

SIZE: A4 SHEET: 1F1

REV: A

DECIMALS:

30~ :±0.30

10~30:±0.20

~10:±0.15

ANGLES:

±2°

CUSTOMER COPY