



3 Pin



2 / 4~12 Pin



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part No.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-5557-2Y-05	4.20	9.60
3	HC-5557-3Y-05	8.40	13.80
4	HC-5557-4Y-05	12.60	18.00
5	HC-5557-5Y-05	16.80	22.20
6	HC-5557-6Y-05	21.00	26.40
7	HC-5557-7Y-05	25.20	30.60
8	HC-5557-8Y-05	29.40	34.80
9	HC-5557-9Y-05	33.60	39.00
10	HC-5557-10Y-05	37.80	43.20
11	HC-5557-11Y-05	42.00	47.40
12	HC-5557-12Y-05	46.20	51.60

Ordering Information

HC-5557 - N * - * - 05

Pin Type Colour
 默认-透明
 红-红色
 绿-绿色
 黄-黄色
 蓝-蓝色
 紫-紫色
 白-白色
 黑-黑色

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	5557 (4.20)单排 公孔座	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-5557-NY-05	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection				
			Angle ±3.0°					