







1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance:≤100mΩ
3. Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force:250±50g
6. life test:10000 cycles
7. Operation type:no lock



电路图
Circuit Diagram



印制线路板
PCB Layout Recommended

7	推轴	1	POM	白色
6	盖板	1	PC	杏色
5	弹簧	1	碳素钢	
4	—	—	—	
3	导电接触夹	2	覆合银磷铜	镀银
2	嵌件	2	H65 Y=0.35mm PPA	镀银
1	基座	1	PA66	黑色
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
MANUFACTURE DWG			东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 按键开关 Key Switch	
DECIMALS: 30~ :±0.30			PAR	TB-8585W-AWZ13526
ANGLES: ±2°			DWN	Lucas
10~30:±0.20			CHKD	Ethan
~10:±0.15			APVD	Jacob
			SCALE:1:1	UNIT:MM
			SIZE:A4	SHEET:1F1
			CUSTOMER COPY	REV:A