







1. Rating: DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250 \pm 50\text{g}$
6. life test: 10000 cycles
7. Operation type: Self-locking



电路图
Circuit Diagram



印制线路板
PCB Layout Recommended

7	推轴	1	POM	白色
6	盖板	1	PC	灰色
5	弹簧	1	碳素钢	
4	勾针	1	精密钢圈	
3	导电接触夹	2	覆合银磷铜	镀银
2	嵌件	2	H65 Y=0.35mm PPA	镀银
1	底座	1	PA66	黑色
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
MANUFACTURE DWG			东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 按键开关 Key Switch	
DECIMALS: 30~ :±0.30 10~30:±0.20 ~10:±0.15			PAR TB-8585S-AWZ13526 DWN Lucas CHKD Ethan APVD Jacob SCALE:1:1 UNIT:MM SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A	