












1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test:10000 cycles
7. Operation type: Self-locking



印制线路板

PCB Layout Recommended

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

FREE 常态	PUSH 按下

电路图

Circuit Diagram

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APR. Alex	TITLE: 钥匙开关 Key Switch	
.XX±0.2	.X*± 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-TBC5858-Z-F	
.XXX±0.1	.XX*± 1°	DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING
SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A	