




1 2 3 4 5 6 7 8

A



Pin	A	B	C	D
2	1.25	4.40	3.20	
3	2.50	5.65	4.45	
4	3.75	6.90	5.70	2.50
5	5.00	8.15	6.95	3.75
6	6.25	9.40	8.20	5.00
7	7.50	10.65	9.45	6.25
8	8.75	11.90	10.70	7.50
9	10.00	13.15	11.95	8.75
10	11.25	14.40	13.20	10.00
11	12.50	15.65	14.45	11.25
12	13.75	16.90	15.70	12.50
13	15.00	18.15	16.95	13.75
14	16.25	19.40	18.20	15.00
15	17.50	20.65	19.45	16.25
16	18.75	21.90	20.70	17.50



A

B

C

D

E



技术参数

间距: 1.25
温度范围: -25~+85°C
额定电压: 125V AC, DC
额定电流: 1.0A AC, DC
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 100MΩ
耐压: 500V AC/minute


线性公差 / General Tolerance

X ± 0.2
X.X ± 0.1
X.XX ± 0.05

角度公差 / Angle Tolerance

X° ± 5.0°
X.X° ± 3.0°
X.XX° ± 1.0°

视角 / Projection



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
----	----	----	-------	----	-----

设计	标准化				
----	-----	--	--	--	--

绘图	张银溪	191012			
----	-----	--------	--	--	--

审核	周建松	191013			
----	-----	--------	--	--	--

工艺			批准	周建松	191013
----	--	--	----	-----	--------

材料 / Material

塑座: PA 本色
接触针: 黄铜 (镀锡)

LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXCONN ELECTRONICS(SHENZHEN) CO., LTD

品名 / ProductName

压接式连接器

型号 / Model

1.25-nA

1

2

3

4


5

6


7

8


A




B



C



D




E

技术参数

间距: 1.25
温度范围: -25~+85°C
额定电压: 125V AC, DC
额定电流: 1.0A AC, DC
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 100MΩ
耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance
X ± 0.2
X.X ± 0.1
X.XX ± 0.05
角度公差 / Angle Tolerance
X' ± 5.0°
X.X' ± 3.0°
X.XX' ± 1.0°



						材料 / Material			塑座: PA 本色 接触针: 黄铜 (镀锡)			品名 / Product Name 压接式连接器	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日								
设计			标准化										
绘图	张银溪	191012										阶段标记	版本
审核	周建松	191013										2.0	1:1
工艺			批准	周建松	191013							共 1 张	第 1 张

Pin	A	B	C	D
2	1.25	4.40	3.20	
3	2.50	5.65	4.45	
4	3.75	6.90	5.70	2.50
5	5.00	8.15	6.95	3.75
6	6.25	9.40	8.20	5.00
7	7.50	10.65	9.45	6.25
8	8.75	11.90	10.70	7.50
9	10.00	13.15	11.95	8.75
10	11.25	14.40	13.20	10.00
11	12.50	15.65	14.45	11.25
12	13.75	16.90	15.70	12.50
13	15.00	18.15	16.95	13.75
14	16.25	19.40	18.20	15.00
15	17.50	20.65	19.45	16.25
16	18.75	21.90	20.70	17.50