


[illegible][illegible][illegible][illegible]

- [illegible]

RoHS		2	3	4	5	6	7	8	9																																																																			
								序号	品名	材质																																																																		
								①	ZH1.5直针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色																																																																		
								②	ZH1.5弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡																																																																		
技术指标(Technical Index):		TYPE 1(无K脚)						TYPE 2(打K脚)																																																																				
1. 温度范围(Temperature range): -25° C~+85° C.																																																																												
2. 额定电压(Rated voltage): 100V, AC.																																																																												
3. 额定电流(Rated current): 1.0A AC,DC.																																																																												
4. 接触电阻(Contact resistance): ≤20mΩ .																																																																												
5. 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥500MΩ.																																																																												
6. 耐压值(Withstanding voltage): 500V AC/minute.																																																																												
7. 产品料号(Product material No.):																																																																												
								<table><tr><td>CKT</td><td>A</td><td>B</td><td>CKT</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>2</td><td>1.5</td><td>4.5</td><td>12</td><td>16.5</td><td>19.5</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0</td><td>6.0</td><td>13</td><td>18.0</td><td>21.0</td></tr><tr><td>4</td><td>4.5</td><td>7.5</td><td>14</td><td>19.5</td><td>22.5</td></tr><tr><td>5</td><td>6.0</td><td>9.0</td><td>15</td><td>21.0</td><td>24.0</td></tr><tr><td>6</td><td>7.5</td><td>10.5</td><td>16</td><td>22.5</td><td>25.5</td></tr><tr><td>7</td><td>9.0</td><td>12.0</td><td>17</td><td>24.0</td><td>27.0</td></tr><tr><td>8</td><td>10.5</td><td>13.5</td><td>18</td><td>25.5</td><td>28.5</td></tr><tr><td>9</td><td>12.0</td><td>15.0</td><td>19</td><td>27.0</td><td>30.0</td></tr><tr><td>10</td><td>13.5</td><td>16.5</td><td>20</td><td>28.5</td><td>31.5</td></tr><tr><td>11</td><td>15.0</td><td>18.0</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			CKT	A	B	CKT	A	B	2	1.5	4.5	12	16.5	19.5	3	3.0	6.0	13	18.0	21.0	4	4.5	7.5	14	19.5	22.5	5	6.0	9.0	15	21.0	24.0	6	7.5	10.5	16	22.5	25.5	7	9.0	12.0	17	24.0	27.0	8	10.5	13.5	18	25.5	28.5	9	12.0	15.0	19	27.0	30.0	10	13.5	16.5	20	28.5	31.5	11	15.0	18.0			
CKT	A	B	CKT	A	B																																																																							
2	1.5	4.5	12	16.5	19.5																																																																							
3	3.0	6.0	13	18.0	21.0																																																																							
4	4.5	7.5	14	19.5	22.5																																																																							
5	6.0	9.0	15	21.0	24.0																																																																							
6	7.5	10.5	16	22.5	25.5																																																																							
7	9.0	12.0	17	24.0	27.0																																																																							
8	10.5	13.5	18	25.5	28.5																																																																							
9	12.0	15.0	19	27.0	30.0																																																																							
10	13.5	16.5	20	28.5	31.5																																																																							
11	15.0	18.0																																																																										

[illegible]

RoHS		2	3	4	5	6	7	8	9	
								序号	品名	材质
								①	ZH1.5直针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色
								②	ZH1.5弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡
</										