

	RoHS						<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>材质</th></tr></thead><tbody><tr><td>①</td><td>1.5- L型卧式WTB胶芯</td><td>LCP UL94V-0 自然色</td></tr><tr><td>②</td><td>1.5- L型卧式WTB端子</td><td>铜合金/表面镀锡</td></tr><tr><td>③</td><td>1.5- L型卧式WTB焊片</td><td>铜合金/表面镀锡</td></tr></tbody></table>							序号	品名	材质	①	1.5- L型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色	②	1.5- L型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡	③	1.5- L型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡																																																						
序号	品名	材质																																																																													
①	1.5- L型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色																																																																													
②	1.5- L型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡																																																																													
③	1.5- L型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡																																																																													
F																																																																															
E																																																																															
D	技术指标: 1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。 2. 温度范围：-25° C ~ 85° C. 3. 额定电压：100V，AC/DC. 4. 接触电阻：≤ 0.02Ω. 5. 绝缘电阻：≥ 500MΩ. 6. 额定电流：1A ， AC/DC. 7. 产品料号：																																																																														
C							<table border="1"><thead><tr><th>CKT</th><th>DIM A</th><th>DIM B</th><th>CKT</th><th>DIM A</th><th>DIM B</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>1.50</td><td>6.00</td><td>12</td><td>16.50</td><td>21.00</td></tr><tr><td>3</td><td>3.00</td><td>7.50</td><td>13</td><td>18.00</td><td>22.50</td></tr><tr><td>4</td><td>4.50</td><td>9.00</td><td>14</td><td>19.50</td><td>24.00</td></tr><tr><td>5</td><td>6.00</td><td>10.50</td><td>15</td><td>21.00</td><td>25.50</td></tr><tr><td>6</td><td>7.50</td><td>12.00</td><td>16</td><td>22.50</td><td>27.00</td></tr><tr><td>7</td><td>9.00</td><td>13.50</td><td>17</td><td>24.00</td><td>28.50</td></tr><tr><td>8</td><td>10.50</td><td>15.00</td><td>18</td><td>25.50</td><td>30.00</td></tr><tr><td>9</td><td>12.00</td><td>16.50</td><td>19</td><td>27.00</td><td>31.50</td></tr><tr><td>10</td><td>13.50</td><td>18.00</td><td>20</td><td>28.50</td><td>33.00</td></tr><tr><td>11</td><td>15.00</td><td>19.50</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							CKT	DIM A	DIM B	CKT	DIM A	DIM B	2	1.50	6.00	12	16.50	21.00	3	3.00	7.50	13	18.00	22.50	4	4.50	9.00	14	19.50	24.00	5	6.00	10.50	15	21.00	25.50	6	7.50	12.00	16	22.50	27.00	7	9.00	13.50	17	24.00	28.50	8	10.50	15.00	18	25.50	30.00	9	12.00	16.50	19	27.00	31.50	10	13.50	18.00	20	28.50	33.00	11	15.00	19.50			
CKT	DIM A	DIM B	CKT	DIM A	DIM B																																																																										
2	1.50	6.00	12	16.50	21.00																																																																										
3	3.00	7.50	13	18.00	22.50																																																																										
4	4.50	9.00	14	19.50	24.00																																																																										
5	6.00	10.50	15	21.00	25.50																																																																										
6	7.50	12.00	16	22.50	27.00																																																																										
7	9.00	13.50	17	24.00	28.50																																																																										
8	10.50	15.00	18	25.50	30.00																																																																										
9	12.00	16.50	19	27.00	31.50																																																																										
10	13.50	18.00	20	28.50	33.00																																																																										
11	15.00	19.50																																																																													
B																																																																															
A	<table border="1"><thead><tr><th>REV</th><th>DATE</th><th>MODIFICATION DESCRIPTION</th><th>CHANGE</th><th>OPERATION X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3' DIM TOL</th><th>DRAW CHECK APPROVE</th><th>SCALE UNIT mm SIZE A4 SHEET 1/1 PROJ.</th><th>FIT</th><th colspan="2">深圳市连盛精密连接器有限公司</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PART NO.</td><td>1130700060</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TITLE:</td><td>ZH-AWR</td></tr></tbody></table>						REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	OPERATION X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3' DIM TOL	DRAW CHECK APPROVE	SCALE UNIT mm SIZE A4 SHEET 1/1 PROJ.	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司										PART NO.	1130700060									TITLE:	ZH-AWR																																											
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	OPERATION X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3' DIM TOL	DRAW CHECK APPROVE	SCALE UNIT mm SIZE A4 SHEET 1/1 PROJ.	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司																																																																							
								PART NO.	1130700060																																																																						
								TITLE:	ZH-AWR																																																																						