











1. Rating: DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test: 10000 cycles
7. Operation type: no lock



印制线路板

PCB Layout Recommended

FREE 常态	PUSH 按下

电路图
Circuit Diagram

7	导电接触片	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	—	—	—	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X $\pm$ 0.3	X.* $\pm$ 5°	APR. Alex	TITLE: 精密 Key Switch		
.XX $\pm$ 0.2	.X.* $\pm$ 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-TBC5858-TW-F		
.XXX $\pm$ 0.1	.XX.* $\pm$ 1°	DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING	
SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A		