



[illegible][illegible]

RoHS		2	3	4	5	6	7	8	9																																																												
								<table><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>材质</th></tr><tr><td>①</td><td>1.5- L型立式WTB胶芯</td><td>LCP UL94V-0 自然色</td></tr><tr><td>②</td><td>1.5- L型立式WTB端子</td><td>铜合金/表面镀锡</td></tr><tr><td>③</td><td>1.5- L型立式WTB焊片</td><td>铜合金/表面镀锡</td></tr><tr><td>④</td><td>1.5- L型立式WTB吸盖</td><td>LCP UL94V-0 自然色</td></tr></table>		序号	品名	材质	①	1.5- L型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色	②	1.5- L型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡	③	1.5- L型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡	④	1.5- L型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 自然色																																													
序号	品名	材质																																																																			
①	1.5- L型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色																																																																			
②	1.5- L型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡																																																																			
③	1.5- L型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡																																																																			
④	1.5- L型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 自然色																																																																			
								<table><tr><th>CKT</th><th>DIM A</th><th>DIM B</th></tr><tr><td>2</td><td>1.50</td><td>6.00</td></tr><tr><td>3</td><td>3.00</td><td>7.50</td></tr><tr><td>4</td><td>4.50</td><td>9.00</td></tr><tr><td>5</td><td>6.00</td><td>10.50</td></tr><tr><td>6</td><td>7.50</td><td>12.00</td></tr><tr><td>7</td><td>9.00</td><td>13.50</td></tr><tr><td>8</td><td>10.50</td><td>15.00</td></tr><tr><td>9</td><td>12.00</td><td>16.50</td></tr><tr><td>10</td><td>13.50</td><td>18.00</td></tr><tr><td>11</td><td>15.00</td><td>19.50</td></tr><tr><td>12</td><td>16.50</td><td>21.00</td></tr><tr><td>13</td><td>18.00</td><td>22.50</td></tr><tr><td>14</td><td>19.50</td><td>24.00</td></tr><tr><td>15</td><td>21.00</td><td>25.50</td></tr><tr><td>16</td><td>22.50</td><td>27.00</td></tr><tr><td>17</td><td>24.00</td><td>28.50</td></tr><tr><td>18</td><td>25.50</td><td>30.00</td></tr><tr><td>19</td><td>27.00</td><td>31.50</td></tr><tr><td>20</td><td>28.50</td><td>33.00</td></tr></table>		CKT	DIM A	DIM B	2	1.50	6.00	3	3.00	7.50	4	4.50	9.00	5	6.00	10.50	6	7.50	12.00	7	9.00	13.50	8	10.50	15.00	9	12.00	16.50	10	13.50	18.00	11	15.00	19.50	12	16.50	21.00	13	18.00	22.50	14	19.50	24.00	15	21.00	25.50	16	22.50	27.00	17	24.00	28.50	18	25.50	30.00	19	27.00	31.50	20	28.50	33.00
CKT	DIM A	DIM B																																																																			
2	1.50	6.00																																																																			
3	3.00	7.50																																																																			
4	4.50	9.00																																																																			
5	6.00	10.50																																																																			
6	7.50	12.00																																																																			
7	9.00	13.50																																																																			
8	10.50	15.00																																																																			
9	12.00	16.50																																																																			
10	13.50	18.00																																																																			
11	15.00	19.50																																																																			
12	16.50	21.00																																																																			
13	18.00	22.50																																																																			
14	19.50	24.00																																																																			
15	21.00	25.50																																																																			
16	22.50	27.00																																																																			
17	24.00	28.50																																																																			
18	25.50	30.00																																																																			
19	27.00	31.50																																																																			
20	28.50	33.00																																																																			
技术指标:																																																																					
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。																																																																					
2. 温度范围: -25° C~85° C.																																																																					
3. 额定电压: 100V, AC/DC.																																																																					
4. 接触电阻: ≤0.02Ω.																																																																					
5. 绝缘电阻: ≥500MΩ.																																																																					
6. 额定电流: 1A , AC/DC.																																																																					
7. 产品料号:																																																																					
		OPERATION						SCALE FIT																																																													
		X.X ±0.30						UNIT mm																																																													
		X.XX ±0.20						SIZE A4																																																													
		X.XXX ±0.10						SHEET 1/1																																																													
		Angle ±3°						PROJ.																																																													
REV		DATE		MODIFICATION DESCRIPTION		CHANGE		DIM TOL																																																													
1		2		3		4		5																																																													
		DRAW						深圳市连盛精密连接器有限公司																																																													
		CHECK						PART NO. 1130700003																																																													
		APPROVE						TITLE: ZH-NAWV																																																													

RoHS		2	3	4	5	6	7	8	9																															
								<table><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>材质</th></tr><tr><td>①</td><td>1.5- L型立式WTB胶芯</td><td>LCP UL94V-0 自然色</td></tr><tr><td>②</td><td>1.5- L型立式WTB端子</td><td>铜合金/表面镀锡</td></tr><tr><td>③</td><td>1.5- L型立式WTB焊片</td><td>铜合金/表面镀锡</td></tr><tr><td>④</td><td>1.5- L型立式WTB吸盖</td><td>LCP UL94V-0 自然色</td></tr></table>		序号	品名	材质	①	1.5- L型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色	②	1.5- L型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡	③	1.5- L型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡	④	1.5- L型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 自然色																
序号	品名	材质																																						
①	1.5- L型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色																																						
②	1.5- L型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡																																						
③	1.5- L型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡																																						
④	1.5- L型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 自然色																																						
		技术指标: 1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。 2. 温度范围: -25° C~85° C. 3. 额定电压: 100V, AC/DC. 4. 接触电阻: ≤0.02Ω. 5. 绝缘电阻: ≥500MΩ. 6. 额定电流: 1A , AC/DC. 7. 产品料号:																																						
		<table><tr><td colspan="2">OPERATION</td><td rowspan="2">DRAW</td><td rowspan="2">SCALE</td><td rowspan="2">FIT</td><td colspan="2" rowspan="4">深圳市连盛精密连接器有限公司</td></tr><tr><td>X.X</td><td>±0.30</td></tr><tr><td>X.XX</td><td>±0.20</td><td rowspan="2">CHECK</td><td>UNIT</td><td>mm</td></tr><tr><td>X.XXX</td><td>±0.10</td><td>SIZE</td><td>A4</td></tr><tr><td>Angle</td><td>±3°</td><td rowspan="2">APPROVE</td><td>SHEET</td><td>1/1</td><td>PART NO.</td><td>1130700003</td></tr><tr><td>DIM</td><td>TOL</td><td>PROJ.</td><td>◆</td><td>TITLE:</td><td>ZH-NAWV</td></tr></table>						OPERATION		DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司		X.X	±0.30	X.XX	±0.20	CHECK	UNIT	mm	X.XXX	±0.10	SIZE	A4	Angle	±3°	APPROVE	SHEET	1/1	PART NO.	1130700003	DIM	TOL	PROJ.	◆	TITLE:	ZH-NAWV		
OPERATION		DRAW	SCALE	FIT	深圳市连盛精密连接器有限公司																																			
X.X	±0.30																																							
X.XX	±0.20	CHECK	UNIT	mm																																				
X.XXX	±0.10		SIZE	A4																																				
Angle	±3°	APPROVE	SHEET	1/1	PART NO.	1130700003																																		
DIM	TOL		PROJ.	◆	TITLE:	ZH-NAWV																																		
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE																																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9																															