




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance:≤100mΩ
3. Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force:250±50g
6. life test:10000 cycles
7. Operation type:no lock



FREE 常态	PUSH 按下

电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	—	—	—	
2	底座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
30~	:±0.30	PART NO. 5.8-6PL-26W	TITLE: 按键开关 Key Switch	
10~30:	±0.20			
~10:	±0.15			
UNITS	mm	DESIGN:	Ethan	MANUFACTURE DWG
MATERILA	— — —	CHED:	Olvia	
FINISH	— — —	APPD:	Ava	
				SCALE N:A
				SHEET 1/1