

[illegible][illegible][illegible]

RoHS		2	3	4	5	6	7	8	9																																																												
								<table><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>材质</th></tr><tr><td>①</td><td>1.5- L型立式WTB胶芯</td><td>LCP UL94V-0 自然色</td></tr><tr><td>②</td><td>1.5- L型立式WTB端子</td><td>铜合金/表面镀锡</td></tr><tr><td>③</td><td>1.5- L型立式WTB焊片</td><td>铜合金/表面镀锡</td></tr><tr><td>④</td><td>1.5- L型立式WTB吸盖</td><td>LCP UL94V-0 自然色</td></tr></table>		序号	品名	材质	①	1.5- L型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色	②	1.5- L型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡	③	1.5- L型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡	④	1.5- L型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 自然色																																													
序号	品名	材质																																																																			
①	1.5- L型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色																																																																			
②	1.5- L型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡																																																																			
③	1.5- L型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡																																																																			
④	1.5- L型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 自然色																																																																			
技术指标:								<table><tr><th>CKT</th><th>DIM A</th><th>DIM B</th></tr><tr><td>2</td><td>1.50</td><td>6.00</td></tr><tr><td>3</td><td>3.00</td><td>7.50</td></tr><tr><td>4</td><td>4.50</td><td>9.00</td></tr><tr><td>5</td><td>6.00</td><td>10.50</td></tr><tr><td>6</td><td>7.50</td><td>12.00</td></tr><tr><td>7</td><td>9.00</td><td>13.50</td></tr><tr><td>8</td><td>10.50</td><td>15.00</td></tr><tr><td>9</td><td>12.00</td><td>16.50</td></tr><tr><td>10</td><td>13.50</td><td>18.00</td></tr><tr><td>11</td><td>15.00</td><td>19.50</td></tr><tr><td>12</td><td>16.50</td><td>21.00</td></tr><tr><td>13</td><td>18.00</td><td>22.50</td></tr><tr><td>14</td><td>19.50</td><td>24.00</td></tr><tr><td>15</td><td>21.00</td><td>25.50</td></tr><tr><td>16</td><td>22.50</td><td>27.00</td></tr><tr><td>17</td><td>24.00</td><td>28.50</td></tr><tr><td>18</td><td>25.50</td><td>30.00</td></tr><tr><td>19</td><td>27.00</td><td>31.50</td></tr><tr><td>20</td><td>28.50</td><td>33.00</td></tr></table>		CKT	DIM A	DIM B	2	1.50	6.00	3	3.00	7.50	4	4.50	9.00	5	6.00	10.50	6	7.50	12.00	7	9.00	13.50	8	10.50	15.00	9	12.00	16.50	10	13.50	18.00	11	15.00	19.50	12	16.50	21.00	13	18.00	22.50	14	19.50	24.00	15	21.00	25.50	16	22.50	27.00	17	24.00	28.50	18	25.50	30.00	19	27.00	31.50	20	28.50	33.00
CKT	DIM A	DIM B																																																																			
2	1.50	6.00																																																																			
3	3.00	7.50																																																																			
4	4.50	9.00																																																																			
5	6.00	10.50																																																																			
6	7.50	12.00																																																																			
7	9.00	13.50																																																																			
8	10.50	15.00																																																																			
9	12.00	16.50																																																																			
10	13.50	18.00																																																																			
11	15.00	19.50																																																																			
12	16.50	21.00																																																																			
13	18.00	22.50																																																																			
14	19.50	24.00																																																																			
15	21.00	25.50																																																																			
16	22.50	27.00																																																																			
17	24.00	28.50																																																																			
18	25.50	30.00																																																																			
19	27.00	31.50																																																																			
20	28.50	33.00																																																																			