







截面 A-A



1. 技术参数:

1.1 额定电流: 1.0A AC/DC

1.2 额定电压: 125V

1.3 耐电压: 500V ACminute

1.4 接触电阻: 20mΩ MAX

1.5 绝缘电阻: 500MΩ MIN

2. 工作温度: -25℃~+85℃

Circuits	Dimensions (mm)			Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
1.5LT-2P	1.5	3.66	6.02	1.5LT-12P	16.5	18.66	21.02
1.5LT-3P	3.0	5.16	7.62	1.5LT-13P	18.0	20.16	22.52
1.5LT-4P	4.5	6.66	9.02	1.5LT-14P	19.5	21.66	24.02
1.5LT-5P	6.0	8.16	10.52	1.5LT-15P	21.0	23.16	25.52
1.5LT-6P	7.5	9.66	12.02	1.5LT-16P	22.5	24.66	27.02
1.5LT-7P	9.0	11.16	13.52	1.5LT-17P	24.0	26.16	28.52
1.5LT-8P	10.5	12.66	15.02	1.5LT-18P	25.5	27.66	30.02
1.5LT-9P	12.0	14.16	16.52	1.5LT-19P	27.0	29.16	31.52
1.5LT-10P	13.5	15.66	18.02	1.5LT-20P	28.5	30.66	33.02
1.5LT-11P	15.0	17.16	19.52				

NO	物料名称	规格型号	数量(PCS)	材质	镀涂	物料编码
①	盖板	1.5	1	LCPE130i	本色	
②	基座	1.5	1	LCPE130i	本色	
③	焊片	1.5	2	黄铜	锡	
④	插针	1.5	2~20	黄铜	锡	

冲压针 升级款

LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司
connectivity LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD

制图 (DR): Johnny 2024.11.25 品名 (TITLE): 1.5立贴连接器

审核 (CHKD): 料号 (PART NO):

核准 (APPD): Vingueter 2024.11.25 比例 (SCALE): 1:1 单位 (UNITS): mm 张数 (SHEET): 1 OF 1 图幅 (SIZE): A4

RoHS
Compliant
2012/RESC



修订 SER	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.30
.XX ±0.20
.XXX ±0.10
ANGLES ±3.0°