




1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 3.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 250V
 - 1.3 耐电压: 1000V ACminute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 1000MΩ MIN
2. 工作温度: -25℃~+85℃

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2.5LT-2P	2.5	7.50	6.0
2.5LT-3P	5.0	10.0	8.5
2.5LT-4P	7.5	12.5	11.0
2.5LT-5P	10.0	15.0	13.5
2.5LT-6P	12.5	17.5	16.0
2.5LT-7P	15.0	20.0	18.5
2.5LT-8P	17.5	22.5	21.0
2.5LT-9P	20.0	25.0	23.5
2.5LT-10P	22.5	27.5	26.0
2.5LT-11P	25.0	30.0	28.5
2.5LT-12P	27.5	32.5	31.0
2.5LT-13P	30.0	35.0	33.5
2.5LT-14P	32.5	37.5	36.0
2.5LT-15P	35.0	40.0	38.5
2.5LT-16P	37.5	42.5	41.0
2.5LT-17P	40.0	45.0	43.5
2.5LT-18P	42.5	47.5	46.0
2.5LT-19P	45.0	50.0	48.5
2.5LT-20P	47.5	52.5	51.0

NO	物料名称	规格型号	数量(PCS)	材质	镀涂	物料编码
①	基座	2.5	1	LCPE130i	本色	
②	焊片	2.5	2	黄铜	锡	
③	插针	2.5	2~20	黄铜	锡	

冲压针 升级款

 **LXW** 连兴旺电子(深圳)有限公司

connectivity LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD

制图 (DR):	Johnny	2024.11.25	品名 (TITLE):	2.5 立贴连接器		
审核 (CHKD):			料号 (PART NO):			
核准 (APPD):	Vinguter	2024.11.25	比例 (SCALE):	1:1	单位 (UNITS):	mm
			张数 (SHEET):	1 OF 1	图幅 (SIZE):	A4



修订 (REV):			修改摘要 (REVISION DESCRIPTION):		签名 (SIGNATURE):		日期 (DATE):	
-----------	--	--	------------------------------	--	-----------------	--	------------	--

一般公差 (GENERAL TOLERANCE):	
.X	±0.30
.XX	±0.20
.XXX	±0.10
ANGLES	±3.0°