








1.0立式贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
1.0-2P-LT	1.00	2.60	4.50
1.0-3P-LT	2.00	3.60	5.50
1.0-4P-LT	3.00	4.60	6.50
1.0-5P-LT	4.00	5.60	7.50
1.0-6P-LT	5.00	6.60	8.50
1.0-7P-LT	6.00	7.60	9.50
1.0-8P-LT	7.00	8.60	10.50
1.0-9P-LT	8.00	9.60	11.50
1.0-10P-LT	9.00	10.60	12.50
1.0-11P-LT	10.00	11.60	13.50
1.0-12P-LT	11.00	12.60	14.40
1.0-13P-LT	12.00	13.60	15.50
1.0-14P-LT	13.00	14.60	16.50
1.0-15P-LT	14.00	15.60	17.50
1.0-16P-LT	15.00	16.60	18.50

技术要求

1: 外观要求

- 1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。
- 1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2: 电气性能:

- 2-1. 额度电流: 1.0A
- 2-2. 额定电压: 50V
- 2-3. 耐电压: 500V
- 2-4. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
- 2-5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{m}\Omega$

3: 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

>20	± 0.25	序号	材料名称	数量	材质	镀涂	REMARK
$>10 \leq 20$	± 0.2	①	立贴针	n	磷铜	高温亮锡	GP PASS
$>3 \leq 10$	± 0.15	②	塑件	1	LCP	/	GP PASS
$3 \leq$	± 0.1	③	焊片	2	磷铜	高温亮锡	GP PASS
尺寸范围	公差	③	吸附盖	1	/	/	GP PASS
设计	产品名称		SH1.0-4P-立贴-带扣-加盖				
审核							
批准							
单位: mm							
				LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司			
				LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD			