




1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test:10000 cycles
7. Operation type: Self-locking






印制线路板
PCB Layout Recommended

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PA66	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APR.	TITLE: 钥匙开关 Key Switch	
.X ± 0.3	X.* $\pm 5^{\circ}$	Alex	DWG NO. XY-TBT5858-TZ-FL	
.XX ± 0.2	.X* $\pm 3^{\circ}$	Jack	PROJ.  CUSTOMER DRAWING	
.XXX ± 0.1	.XX* $\pm 1^{\circ}$	Can	SIZE A4	SCALE 1:1
			SHEET 1/1	REV. A



1. 常态行程:5.0mm ± 0.1
2. 通电行程:3.9mm ± 0.1
3. 锁住行程:4.1mm ± 0.1



FREE 常态	PUSH 按下

电路图
Circuit Diagram

