



1. Rating: DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250 \pm 50\text{g}$
6. life test: 10000 cycles
7. Operation type: no lock



印制线路板
PCB Layout Recommended

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PPA	白色
5	盖板	1	PPA	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	—	—	—	
2	基座	1	PPA	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR



FREE 常态	PUSH 按下

电路图
Circuit Diagram

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd				
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED						
.X±0.3	X.*± 5°	APR. Alex	TITLE: 钥匙开关 Key Switch			
.XX±0.2	.X.*± 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-TBT5858-W-FS			
.XXX±0.1	.XX.*± 1°	DRA. Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING	
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1 / 1	REV. A