




1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $>100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test:10000 cycles
7. Operation type: no lock



7	推轴	1	POM	蓝色
6	导电接触夹	2	覆合银磷铜	镀银
5	盖板	1	PC	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	—	—	—	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APR.	TITLE: 微动开关 Key Switch	
.X ± 0.3	X.* $\pm 5^{\circ}$	Alex	DWG NO.	XY-TBC8080-W-F
.XX ± 0.2	.X* $\pm 3^{\circ}$	Jack	PROJ.	CUSTOMER DRAWING
.XXX ± 0.1	.XX* $\pm 1^{\circ}$	Can	SIZE A4	SCALE 1:1
			SHEET 1/1	REV. A



电路图
Circuit Diagram

