








1. Rating: DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250 \pm 50\text{g}$
6. life test: 10000 cycles
7. Operation type: no lock



印制线路板
PCB Layout Recommended

7	推轴	1	POM	白色
6	盖板	1	PC	本色
5	弹簧	1	碳素钢	
4	—	—	—	
3	导电接触夹	2	覆合银磷铜	镀银
2	嵌件	2	H65 Y=0.35mm PPA	镀银
1	底座	1	PA66	黑色
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X $\pm$ 0.3	X.* $\pm$ 5°	APR. Alex	TITLE: 钥匙开关 Key Switch		
.XX $\pm$ 0.2	.X.* $\pm$ 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-TBC8585-W-F		
.XXX $\pm$ 0.1	.XX.* $\pm$ 1°	DRA. Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING		
		SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A