







RoHS Compliant




后盖示意图



元件孔位图
从上向下插



安装面板图
从上向下装



⑤	后 盖	PA66	1	黑 色	※
④	插 针 1+ 2+ 1+ 2+	QSn6.5-0.1 t=0.4	2	Ag	※
③	插 针 1- 2- 1- 2-	QSn6.5-0.1 t=0.4	2	Ag	※
②	锁 片	铁皮 t=0.4	1	CuSn	※
①	基 座	PA66	1	黑 色	※
序号	名 称	材 料	数 量	镀 层/色 颜	备 注

深圳市敏连达科技有限公司
Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.

单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE): 1/1	设计 (DESIGN): 柯南
比例(SCALE): 1:1	XX ± 0.38 XXX ± 0.20 XXXX ± 0.10 X $\pm 5'$ X.X $\pm 2'$	模号(MODEL NO)	图号(DWG NO)	审核(CHECKED): 邱敏
			MLD-2509031032	核准(APPROVED): 陈镇