





RoHS Compliant



- 主要技术特性要求:
- 使用温度范围:
环境温度: -25~+70℃
相对湿度: 95%(40℃)
 - 额定负荷: 2A 100V AC
 - 接触电阻: ≤30mΩ
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
 - 插拔力: 10~60N
 - 寿命: ≥5000次

3	弹片	1	磷铜0.3mm	D. Sn			
2	插针	5	黄铜0.6mm	D. Ni/Sn			
1	基座	1	ABS				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质	总计量	备注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.			品名(ITEM NO)	DS 插头	
			料号(PART NO)	MLD-DS-5-07A	
单位(UNIT): MM	未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	版次(REV): A/O	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1		模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号 (DWG NO)		MLD-2509031032	核准(APPROVED)