




RoHS Compliant



PCB板安装孔图



主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:

环境温度: -25~+70℃

相对湿度: 95%(40℃)

2. 额定负荷: 6.5A 20V DC

3. 接触电阻: ≤30mΩ

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐压: 250V AC (50Hz) 1min

6. 插拔力: 5~35N

7. 寿命: ≥5000次

7	包 围	1	H62黄铜带 Y1=0.35mm	D. Cu/Sn			
6	右长针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
5	左长针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
4	右短针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
3	左短针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
2	后 盖	1	PBT	黑 色			
1	基 座	1	PBT	黑 色			
序号	名 称	数 量	材 料	处 理	单件 质 量	总 计 质 量	备 注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.			品名(ITEM NO)	MPC 插头		
			料号(PART NO)	MLD-MPC-4-01		
单位(UNIT): MM	未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南	
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	模号 (MODEL NO)			审核 (CHECKED)	邱敏
		图号 (DWG NO)	MLD-2509031032	核准(APPROVED)	陈镇	