




版次	内 容	申请人	日期



注意带△尺寸为重点管控尺寸




PCB Layout



产品料号:

1502B-WR-S-\*\*-\*-\*1  
 孔位: 2P-16P  
 塑料材料: M1=LCP (米黄色)  
 颜色: 1. 米黄色  
 包装: R=卷装  
 电镀: A=亮锡、B=雾锡、C=镀金



规格:  
 接触电阻: ≤50mΩ Max  
 绝缘电阻: ≥100MΩ  
 额定电压: 125V, AC DC  
 额定电流: 1.0A AC DC  
 耐受电压: 500V AC/min  
 温度范围: -25~85℃。  
 基座: LCP (米黄色) UL94V-0  
 铜针: 黄铜 (亮锡或雾锡或镀金)

PIN	A	B	C
2	4.30	1.50	3.76
3	5.80	3.00	5.26
4	7.30	4.50	6.76
5	8.80	6.00	8.26
6	10.30	7.50	9.76
7	11.80	9.00	11.26
8	13.30	10.50	12.76
9	14.80	12.00	14.26
10	16.30	13.50	15.76
11	17.80	15.00	17.26
12	19.30	16.50	18.76
13	20.80	18.00	20.26
14	22.30	19.50	21.76
15	23.80	21.00	23.26
16	25.30	22.50	24.76

浙江创都电子科技有限公司

产品名称:	MXB1.5-*PWT-WK		
产品料号:			
第一视图	比例	单位	用途
1:1	mm	客户	

绘图:

审核:

批准:

版次:A01

日期:2019/09/20