

1	2	3	4	5	6	7	8																	
A					版次	内 容	申请人	日期																
B																								
C					<p>规格:</p> <p>接触电阻: $\leq 20m\Omega$ Max 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$ 额定电压: 100V, AC DC 额定电流: 1.0A AC DC 耐受电压: 500V AC/min 温度范围: -25~85°C。 基座: LCP(米黄色) UL94V-0 吸料盖: LCP(米黄色) UL94V-0 铜针: 黄铜(亮锡或雾锡或镀金)</p>																			
D					<p>产品料号:</p> <p>1502B-WV-S-*~M1-*-*~1</p> <p>孔位: 2P-16P 颜色: 1. 米黄色 塑料材料: M1=LCP(米黄色) 包装: R=卷装 电镀: A=亮锡、B=雾锡、C=镀金</p>																			
E					<h1 style="text-align: center;">浙江创都电子科技有限公司</h1> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4">产品名称: MXB1.5-*PLT-WK</td> </tr> <tr> <td colspan="4">产品料号:</td> </tr> <tr> <td>第一视图</td> <td>比例</td> <td>单位</td> <td>用途</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1:1</td> <td>mm</td> <td>客户</td> </tr> </table>				产品名称: MXB1.5-*PLT-WK				产品料号:				第一视图	比例	单位	用途		1:1	mm	客户
产品名称: MXB1.5-*PLT-WK																								
产品料号:																								
第一视图	比例	单位	用途																					
	1:1	mm	客户																					
1	2	3	4	5	6	7	8																	