





1	2	3	4	5	6	7	8		
					版次		内容	申请人	日期
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
1	2	3	4	5	6	7	8		



规格:
接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ Max
绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
额定电压: 100V, AC DC
额定电流: 1.0A AC DC
耐受电压: 500V AC/min
温度范围: $-25\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
基座: LCP(米黄色) UL94V-0
吸料盖: LCP(米黄色) UL94V-0
铜针: 黄铜(亮锡或雾锡或镀金)

产品料号:

1502B-WV-S-*M1-*-*-1

孔位: 2P-16P

塑料材料: M1=LCP(米黄色)


颜色: 1. 米黄色

包装: R=卷装

电镀: A=亮锡、B=雾锡、C=镀金

PIN	A	B	C
2	4.30	1.50	3.76
3	5.80	3.00	5.26
4	7.30	4.50	6.76
5	8.80	6.00	8.26
6	10.30	7.50	9.76
7	11.80	9.00	11.26
8	13.30	10.50	12.76
9	14.80	12.00	14.26
10	16.30	13.50	15.76
11	17.80	15.00	17.26
12	19.30	16.50	18.76
13	20.80	18.00	20.26
14	22.30	19.50	21.76
15	23.80	21.00	23.26
16	25.30	22.50	24.76

PCB Layout



浙江创都电子科技有限公司

产品名称:	MXB1.5-*PLT-WK			绘图:
产品料号:				
第一视图	比例	单位	用途	审核:
	1:1	mm	客户	批准:
				版次:A01
				日期:2019/09/20