

特点

- 坚固的设计
- 耐用镀锡钢外壳
- 外壳上有凹痕（仅限插头）用于提高导电性和接地
- 良好的 emi / rfi 保护
- 镀金压印成形触点
- 带有安装孔的法兰，用于将螺钉安装到面板上
- 镀锡焊杯端接、用于简单的电线连接

RS Pro 小组安装 d-sub 连接器 插头、2.77mm 节距

RS 号： 544-3806



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 耐用的 D - 超微型连接器，带坚固的钢壳，压印成形触点和便于连接电线的焊杯端接。这些 D-sub 连接器非常适合在广泛的工业和商业应用中进行 I/O（输入/输出）互连

一般规格

联系人数量	25
性别	公
身体方向	直向
安装类型	面板安装
d 连接器	标准的 d 一子级
子壳体大小	B
终止方法	焊接
外壳材料	钢
尺寸	53.04mm x 10.82mm x 12.55mm
触点材料	磷青铜
触点镀层	金
应用	计算机、显示器和扫描仪、网络和通信设备；数据处理设备、工业设备、测试和测量仪器、远程传感器和数据记录仪、便携式发电设备
耐用	150 次接合

电气规格

额定电流	5.0A
额定电压	500V
触点电阻	最大 10m 欧姆

机械规格

节距	2.77mm
长度	53.04mm
宽度	10.82mm
深度	12.55mm

操作环境规格

最高工作温度	+105°C
最低工作温度	-55°C

认证

合规性 / 认证	d / 2011/65/eu 和 2015/863
----------	---------------------------



5.

