

特点

- 屏蔽 RJ45 母连接器
可从内部 (后部安装)
或外部安装到面板上
适合标准 XLR
Ø24mm 开孔
- 直向方向
- 无需焊接或冲头端接
- 后部轮廓较薄
- 符合标准 ANSI/ESD
S20.20 : 2014 和 BS
EN 61340-5-1 :
2007
- 符合 RoHS (危险物质
限制) 标准

RS PRO RJ45 连接器

RS 库存号: 175-0145



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品
系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高
昂的价格。

以太网连接器

产品说明

RS PRO 的这款 RJ45 母连接器通常用于将计算机连接到基于以太网的局域网 (LAN)。RJ45 连接器是在计算机，交换机，路由器和打印机之间快速传输数据的可靠方式。

此连接器具有屏蔽功能，可有效接地以及减少噪声和串扰，使其适用于办公室和工业设置。此型号的后部轮廓较低，因此特别适用于空间受限的地方，如数据中心。其磷青铜触点首先镀镍，然后镀金，因此它们具有额外的 **Durable** 和防腐蚀保护。同样，坚固的压铸锌框架为黑色镀层，可防止生锈。

一般规格

以太网连接器类型	RJ45 连接器
性别	母头
端口数	1
路数	1
连接器类型	RJ45
屏蔽类型	屏蔽
方向	直向
触点材料	磷青铜
触点镀层	镀金镍板
易燃性等级	UL94V0
千斤顶	3-50 微镀金
壳体	ABS， UL 94V-0
电路板	FR4， UL 94V-0
颜色	黑色
应用	无线室外 AP， 室外 LED 和显示屏照明，航海，机器自动化，军用

机械规格


安装类型	面板安装
------	------

认证

合规性 / 认证

RoHS (危险物质限制) 标准, ANSI/ESD S20.20 : 2014 和 BS EN 61340-5-1 : 2007





Performance:

- a.T568A & T568B wiring.
- b.Meet ISO/IEC 11801 and EN50173
- c.Meet ANSI/TIA/EIA 568B.2

rspro.com

Material:

- 1.RJ45 In-Line Coupler: ABS, UL 94V-0, Black colour, Fully shielded
- 2.RJ45 In-Line Coupler Contact: Phosphor Bronze, 3-50 micro inches gold plating over nickel plate.
- 3.PCB: FR4, UL 94V-0
- 4.Frame: Nickel or black plated zinc diecast