

## 特点

- 提供快速简便的连接和断开连接
- 绝缘、可防止电击
- 双压接设计、带内部铜套管
- 镀锡、耐腐蚀
- 颜色编码绝缘、易于识别

**RS Pro 绝缘铲形连接器、6.3 x 0.8mm 插片尺寸、1.5mm<sup>2</sup> μ m 至 2.5mm<sup>2</sup> μ m**

RS 库存号： 624-1184



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

# 铲形连接器

## 产品说明

RS PRO 完全绝缘压接插座接线端子质量出众，有时又称为快速断开母接头。母压接插座是一种电气布线连接器，与压片式公连接器（或快接公连接器）配合使用，在两根电线之间提供快速且可靠的互连。连接器的主体由镀锡黄铜制成，并带有一个额外的内部铜套。这个铜套可增强套管强度，并提供坚固且安全的压接。铜套还可保护电线免受应力和高振动的影响。该母插座的主要功能是绝缘，绝缘范围涵盖整个连接器主体。绝缘层可防止触电，并充当“微型”外壳，防止配接时有灰尘、油脂、液体和其他污染物进入。

## 一般规格

绝缘	绝缘
绝缘材料	乙烯基
终止方法	压接
触点镀层	铜
触点材料	黄铜
颜色	红色
应用	工业控制系统；工业机器；汽车应用；通信设备；电源； hvac ；家用电器、包括洗碗机、洗衣机和烘干机
性别	母

## 电气规格

额定电流	3A 至 10A
额定电压	600V

# 铲形连接器

## 机械规格

最小电线尺寸	0.5mm <sup>2</sup>
最大电线尺寸	1.5mm <sup>2</sup>
制表符大小	6.3mm x 0.8mm
最小电线尺寸 ( awg )	16AWG
最大电线尺寸 ( awg )	22AWG
总长度	21.8mm

## 操作环境规格

额定温度	105°C
------	-------

## 铲形连接器

