

特点

- 提供快速简便的连接和断开连接
- 绝缘、可防止电击
- 双压接设计、带内部铜套管
- 镀锡、耐腐蚀
- 颜色编码绝缘、易于识别

RS Pro 绝缘扁形端子、6.3 x 0.8mm 插片尺寸、1.5mm² μ m 至 2.5mm² μ m

RS 库存号: 267-4170



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明


RS PRO 完全绝缘压接插座接线端子质量出众，有时又称为快速断开母接头。母压接插座是一种电气布线连接器，与压片式公连接器（或快接公连接器）配合使用，在两根电线之间提供快速且可靠的互连。连接器的主体由镀锡黄铜制成，并带有一个额外的内部铜套。这个铜套可增强套管强度，并提供坚固且安全的压接。铜套还可保护电线免受应力和高振动的影响。该母插座的主要功能是绝缘，绝缘范围涵盖整个连接器主体。绝缘层可防止触电，并充当“微型”外壳，防止配接时有灰尘、油脂、液体和其他污染物进入。

一般规格

绝缘	绝缘
绝缘材料	尼龙
终止方法	压接
触点镀层	锡
触点材料	黄铜
颜色	蓝色
应用	工业控制系统；工业机器；汽车应用；通信设备；电源； hvac ；家用电器、包括洗碗机、洗衣机和烘干机
性别	母

机械规格

最小电线尺寸	1.5mm ²
最大电线尺寸	2.5mm ²
制表符大小	6.3mm x 0.8mm
最小电线尺寸（ awg ）	14AWG
最大电线尺寸（ awg ）	16AWG
总长度	21.5mm



WIRE RANGE A.W.G. mm ²	ITEM NO.	NEMA TAB	DIMENSION inch(mm)						
			W	F	L	B	D	T	
16-14 A.W.G.	267-4170	.032X.250 (0.8X6.35)	0.26	0.295	0.846	0.433	0.197	0.016	
1.5-2.5 mm ²			6.6	7.5	21.5	11	5.000	0.4	