

特点

- 电缆安装连接器
- 焊接端子
- 总直径 10mm
- 提供各种引脚直径

**RS Pro 插头、额定电流为
1.0a 、 12.0 v 、 电缆安装、长
44.0mm 、 镍**

RS 号: 771-9186



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro I 系列直流套管式电源插孔是高质量电源连接器解决方案。直流连接器插头具有坚固的 **abs** 主体和镀镍黄铜触点、确保可靠的连接。连接器插头还具有压接应力消除装置、用于固定电缆绝缘、这意味着此连接器可牢固端接到电线上。此直流电源连接器特别适用于为便携式对讲机等小型设备供电。

库存号 771-9183 是直流插头、内径为 1.4 mm

库存号 771-9186 是直流插头、内径 2.1 mm

库存号 771-9174 是直流插头、内径 2.5 mm

一般规格

直流电源连接器类型	直流插头
触点镀层	镍
应用	笔记本电脑、无线扬声器、收音机和音响系统、游戏机

电气规格

额定电流	1.0A
额定电压	12.0V

机械规格

内径	2.1mm
外径	5.5mm
长度	44.0mm
安装类型	电缆安装

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------

