





DIMENSION (尺寸)				
NO of conductors (导体数目)		N	YY	
Pitch (间距)		▲ P	1.0	±0.05
Span (总间距)		▲ SP	1.0* (YY-1)	±0.07
Width (宽度)		▲ W	1.0* (YY+1)	±0.08
Margin (边距)		▲ M	1.0	±0.10
Total length (总长)		▲ TL	/	±2.0
Insulator length (绝缘胶长)		IL	92	/
Insert Thickness (插接端厚度)		T	0.30	±0.05
Surface Thickness (线身厚度)		ST	0.12	±0.05
Strip length (裸铜长度)		▲ S1	4.00	±0.5
Supporting Tape length (补强板长度)		▲ S2	4.00	±0.5
		B1	8.00	±1.5
		B2	8.00	±1.5
Strip Slant (线口倾斜)		A1	≤0.3	
Punch Slant (冲孔倾斜)		A2	≤0.3	

Material List (辅料清单)		
NO	ITEM (项目)	QTY (数量)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

STRUCTURE (构造)			
NO	ITEM (项目)	SPECIFICATION (规格)	REMARK (备注)
1	INSULATION (胶膜)	Printed 印字 (43um)	
		SP AWG 20624 80C 60V VW-1	
2	SUPPORTING TAPE (补强板)	White 白色 (43um)	/
		Blue 蓝色 (225um)	/
3	CONDUCTOR 导体	Thickness (厚度) 0.035	±0.005
		Width (宽度) 0.65	±0.03
		PLATED (电镀) Sn (40 μ " 锡)	MIN
4	CONDUCTOR 导体镀层	PLATED (电镀)	/

MINTRON TECHNOLOGY CO.,LTD.

品名 (TITLE)		制图 (DWS)	
1.0 FPC排线-08P TL=100mm		Venn	
料号 (DWG NO)		审核 (APPD)	
MTA-DT08-0100C-4/4/8/8		Dawin	
比例 (SCALE)		张数 (SHEET)	
1:1		1 OF 1	
单位 (UNITS)		SIZE	
mm		A4	
版次		REV	
A		A	

新图制定		变更内容	
Venn		2025.11.21	
申请人		发行日期	
D		C	

一般公差 (TOLERANCE)	
X ±0.50	XX ±1.10
Y ±0.20	YY ±0.05
ANGLES	±1°