







标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN	DIM A	DIM B	DIM C
2P	8.00	4.80	2.00
3P	10.00	6.80	4.00
4P	12.00	8.80	6.00
5P	14.00	10.80	8.00
6P	16.00	12.80	10.00
7P	18.00	14.80	12.00
8P	20.00	16.80	14.00
9P	22.00	18.80	16.00
10P	24.00	20.80	18.00
11P	26.00	22.80	20.00
12P	28.00	24.80	22.00
13P	30.00	26.80	24.00
14P	32.00	28.80	26.00
15P	34.00	30.80	28.00
16P	36.00	32.80	30.00



RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

Specifications:

1. Rated Voltage: 125V AC/DC
2. Rated Current: 2A AC, DC
3. Withstand Voltage: 200V AC/minute
4. Contact Resistance : 50mΩ (Max)
5. Insulation Resistance: 1000MΩ (MIN)
6. Storage Temperature e Range: -40℃ ~ +85℃;
7. Operation Temperature Range: -25℃ ~ +70℃;

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座
料 号 PART NO	HCZZ0469-11

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 列
SCALE

1:1

X. xxx ±0.10
X. xx ±0.20
X. x ±0.30单 位
UNIT

MM

X. xx° ±1°
X. x° ±3°
X. ° ±5°张 数
PART NO

1 OF 1

制 图
DRAW

AhYe

审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮

