





| DIMENSION (尺寸)                 |     |      |       |
|--------------------------------|-----|------|-------|
| NO of conductors (导体数目)        |     | N    | 6     |
| Pitch (间距)                     | ▲P  | 0.5  | ±0.05 |
| Span (总间距)                     | ▲SP | 2.5  | ±0.07 |
| Width (宽度)                     | ▲W  | 3.5  | ±0.08 |
| Margin (边距)                    | ▲M  | 0.5  | ±0.07 |
| Total length (总长)              | ▲TL | 30   | ±2.0  |
| Insulator length (绝缘胶长)        | IL  | 24   | /     |
| Insert Thickness (插接端厚度)       | T   | 0.30 | ±0.05 |
| Surface Thickness (线身厚度)       | ST  | 0.12 | ±0.05 |
| Strip length (裸铜长度)            | ▲S1 | 3.00 | ±0.5  |
| Supporting Tape length (补强板长度) | ▲S2 | 3.00 | ±0.5  |
|                                | B1  | 5.00 | ±1.0  |
| Strip Slant (线口倾斜)             | B2  | 5.00 | ±1.0  |
| Punch Slant (冲孔倾斜)             | A1  | ≤0.3 |       |
|                                | A2  | ≤0.3 |       |

| Material List (辅料清单) |           |           |          |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| NO                   | ITEM (项目) | SPEC (规格) | QTY (数量) |
| 1                    |           |           |          |
| 2                    |           |           |          |
| 3                    |           |           |          |
| 4                    |           |           |          |
| 5                    |           |           |          |
| 6                    |           |           |          |

| STRUCTURE (构造) |                       |                           |             |
|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| NO             | ITEM (项目)             | SPECIFICATION (规格)        | REMARK (备注) |
| 1              | INSULATION (胶膜)       | AMM 20624 80C 60V VW-1    | /           |
| 2              | SUPPORTING TAPE (补强板) | White 白色 (43um)           | /           |
|                |                       | Blue 蓝色 (225um)           | /           |
| 3              | CONDUCTOR 导体          | Thickness (厚度) 0.035      | ±0.005      |
|                |                       | Width (宽度) 0.3            | ±0.03       |
|                |                       | PLATED (电镀) Sn (40 μ " 锡) | MIN         |
| 4              | CONDUCTOR 导体镀层        | PLATED (电镀)               | /           |

MINTRON TECHNOLOGY CO.,LTD.

| 品名 (TITLE)             |     | 制图 (DR)    |            |
|------------------------|-----|------------|------------|
| 0.50 FFC排线-6P TL=30mm  |     | 校对 (CHKD)  | Kenny      |
| 料号 (DWG NO)            |     | 审核 (APPD)  | Thomas     |
| MTA-DT06-0030N-3/3/5/5 |     | 张数 (SHEET) | Davin      |
| 比例 (SCALE)             | 1:1 | 1 OF 1     | SIZE REV A |

|   |      |      |            |
|---|------|------|------------|
| Δ | 新图制定 | Yenn | 2025.11.21 |
| Δ | 变更内容 | 申请人  | 发行日期       |

一般公差 (TOLERANCE)  
X ± 0.0 XX ± 0.0  
ANGLES ±1°