





E		F	
DIMENSION (尺寸)			
No of conductors (导体数目)	N	10	
Pitch (间距)	▲P	1.0	±0.05
Span (总间距)	▲SP	9.0	±0.07
Width (宽度)	▲W	11.0	±0.08
Margin (边距)	▲M	1.0	±0.10
	/	/	/
Total length (总长)	▲TL	150	±5.0
Insulator length (绝缘弦长)	IL	142	/
Insert Thickness (插接端厚度)	T	0.30	±0.05
Surface Thickness (线身厚度)	ST	0.12	±0.05
Strip length (裸铜长度)	▲S1	4.00	±0.5
	▲S2	4.00	±0.5
Supporting Tape length (补强板长度)	B1	8.00	±1.5
	B2	8.00	±1.5
	A1	≤0.3	
Punch Slant (冲孔倾斜)	A2	≤0.3	

Material List (物料清单)			
NO	ITEM (项目)	SPEC (规格)	QTY (数量)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

STRUCTURE (构造)				
NO	ITEM (项目)	SPECIFICATION (规格)		REMARK (备注)
		Printed 印字 (43um)		
1	INSULATION (胶膜)	SP AWM 20706 105C 60V VW-1		
		White 白色 (43um)	/	
2	SUPPORTING TAPE (补强板)	Blue 蓝色 (225um)	/	
3	CONDUCTOR 导体	Thickness (厚度)	0.035	±0.005
		Width (宽度)	0.65	±0.03
4	CONDUCTOR 导体镀层	PLATED (电镀)	Sn (40 μ " 锡)	MIN
			/	/



MINTRON TECHNOLOGY CO.,LTD.

Δ	新图制定	Venn	2025. 11. 21	一般公差 (TOLERANCE) X ± 0.10 XX ± 0.05 X ± 0.20 XXX ± 0.05 ANGLES ± 1°	品名 (TITLE)				制图 (DR)	
					1. 0x10P-FFC-A 4488 L=150mm				Venn	
					料号 (DRAWING)				校对 (CHECK)	
版次	变更内容	审核人	发行日期		MTA-DT10-0150C-4/4/8/8				审核 (APPRO)	
					比例 (SCALE)				Dawin	
					1:1	单位 (UNITS)	张数 (SHEET)	1 OF 1	尺寸 (SIZE)	REV
								A4	A	