








标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVERECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE ± 0.1)

SPECIFICATION

1. Contact resistance: $\leq 10\text{M}\Omega$
2. Insulation resistance: $\geq 1000\text{M}\Omega$
3. Rated voltage: 250 V AC DC
4. Rated current: 3.0 A AC DC
5. Withstand Voltage: 1000V AC/minute
6. Temperature Range : $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	品 名 TITLE		针座	
	料 号 PART NO		HCZZ0021-15	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X. xxx ± 0.10 X. xx ± 0.20 X. x ± 0.30		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
X. xx° ± 1° X. x° ± 3° X. ° ± 5°		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE

AhYe

夏操云

赵亮亮

