







标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN	DIM A	DIM B	DIM C
2P	8.00	4.80	2.00
3P	10.00	6.80	4.00
4P	12.00	8.80	6.00
5P	14.00	10.80	8.00
6P	16.00	12.80	10.00
7P	18.00	14.80	12.00
8P	20.00	16.80	14.00
9P	22.00	18.80	16.00
10P	24.00	20.80	18.00
11P	26.00	22.80	20.00
12P	28.00	24.80	22.00
13P	30.00	26.80	24.00
14P	32.00	28.80	26.00
15P	34.00	30.80	28.00
16P	36.00	32.80	30.00



RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

Specifications:

1. Rated Voltage: 125V AC/DC
2. Rated Current: 2A AC, DC
3. Withstand Voltage: 200V AC/minute
4. Contact Resistance: 50mΩ (Max)
5. Insulation Resistance: 1000MΩ (MIN)
6. Storage Temperature e Range: -40℃ ~ +85℃
7. Operation Temperature Range: -25℃ ~ +70℃

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	针座
			料号 PART NO	HCZZ0469-8
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1	
X. xxx ±0.10 X. xx ±0.20 X. x ±0.30		单位 UNIT	MM	
X. xx° ±1° X. x° ±3° X. ° ±5°		张数 PART NO	1 OF 1	
		版本 REV	A	
		制图 DRAW	AhYe	
		审核 CHECKED	夏操云	
		批准 APPROVE	赵亮亮	